

19" Cable Ducting

Data Solutions

unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz (conducción de cables).



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal para conductos de cable

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal

Tipo de producto: Panel frontal

Material: Acero

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Montaje | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20118-734 | 1U | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado | RAL 7035 |
| 20118-767 | 1U | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado | RAL 7021 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Montaje | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20118-736 | 2U | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado | RAL 7035 |
| 20118-768 | 2U | Atornillado delantero | 1 | Anodizado | Conductivo | RAL 7021 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Fondo | Apantallamiento o EMC | Acabado | Altura | Ancho del rack | Tipo |
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
| 20118-734 | 1.5mm | No | Polvo recubierto | 43.6mm | 95HP | 19" Panel frontal |
| 20118-767 | 1.5mm | No | Polvo recubierto | 43.6mm | 95HP | 19" Panel frontal |
| 20118-736 | 1.5mm | No | Polvo recubierto | 88.1mm | 95HP | 19" Panel frontal |
| 20118-768 | 1.5mm | No | Polvo recubierto | 88.1mm | 95HP | 19" Panel frontal |

Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura |
|--------------------|---------|
| 20118-734 | 483mm |
| 20118-767 | 483mm |
| 20118-736 | 483mm |
| 20118-768 | 483mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.