

VMEbus J2 Backplane



Los backplanes nVent SCHROFF VMEbus tienen una excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos y la tecnología de fabricación SMD.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la norma ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U con avión J2

La conexión o aislamiento entre el GND digital y el chasis GND se puede cambiar a través de un tornillo

Terminación pasiva

Los voltajes de alimentación se pueden proporcionar a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4) o FASTONs

Múltiples backplanes se pueden colocar lado a lado sin pérdida de espacio de ranura

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23001-051	Plano trasero	21	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-046	Plano trasero	16	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-040	Plano trasero	10	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23001-036	Plano trasero	6	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-035	Plano trasero	5	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-034	Plano trasero	4	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-033	Plano trasero	3	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-032	Plano trasero	2	3U	VMEbus, J2	Izquierda de la ranura 1	4HP

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Altura	Anchura	Cantidad del paquete
23001-051	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	59.7mm	1
23001-032	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	128.5mm	40.4mm	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE