

Varistar CP Base/lado del zócalo

Data Solutions

Los lados se ajustan para montar a la base/zócalo Varistar CP



CARACTERÍSTICAS

Lados de base/plinto, llanos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 24630-042 | 200mm | 1100mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-080 | 200mm | 600mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-041 | 200mm | 1000mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-082 | 200mm | 900mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-077 | 100mm | 600mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-040 | 100mm | 1200mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 24630-043 | 200mm | 1200mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-079 | 100mm | 900mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-083 | 100mm | 300mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-039 | 100mm | 1100mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-081 | 200mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-038 | 100mm | 1000mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-084 | 200mm | 300mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 24630-078 | 100mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo | Unidad de paquete |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 24630-042 | Lado del plinto | Par |
| 24630-080 | Lado del plinto | Par |
| 24630-041 | Lado del plinto | Par |
| 24630-082 | Lado del plinto | Par |
| 24630-077 | Lado del plinto | Par |
| 24630-040 | Lado del plinto | Par |
| 24630-043 | Lado del plinto | Par |
| 24630-079 | Lado del plinto | Par |
| 24630-083 | Lado del plinto | |
| 24630-039 | Lado del plinto | Par |
| 24630-081 | Lado del plinto | Par |
| 24630-038 | Lado del plinto | Par |
| 24630-084 | Lado del plinto | |
| 24630-078 | Lado del plinto | Par |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida la base/el zócalo para la parte delantera/trasera por separado.

No se puede utilizar junto con ruedas

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.