

Placa de Entrada de Cables Alta, CEPH



La entrada de cables CEPH proporciona una entrada de cables profesional muy plana y compacta con un sellado muy hermético. La forma especial del ojal del cono de membrana ayuda a garantizar una protección óptima contra tirones.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Entrada de cables rápida y rentable con un sellado hermético para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. Se puede fijar con tornillos o con el sistema de encaje a presión integrado que funciona para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 1 unidad

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad de entradas de cables	Entrada de cable	Tamaño de mecanizado	Altura	Anchura	Fondo
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.