

# Máquina de corte, NC-CUT

Cortador de canaletas y carriles DIN



## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** La máquina semiautomática NC-CUT optimiza el corte de carriles DIN y canaletas para aumentar la productividad laboral y minimizar los residuos del corte. El software de la máquina importa el diseño del panel ya creado, genera una lista de cortes simplificada y guía al operario a través del proceso completo. El tope final motorizado elimina la medición manual y evita posibles errores humanos. La máquina es adecuada para fabricación unitaria, fabricación en serie o prefabricación para su uso posterior.

**Interfaz hombre-máquina:** Solución operativa moderna con pantalla táctil de 19", teclado con bola de seguimiento y PC con sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

**Impresora:** Se imprimen etiquetas para identificar cada pieza fabricada y garantizar un montaje rápido y seguro del panel.

**Material mecanizable:** Canaletas de hasta 125 mm de ancho, carriles DIN NS 15, NS 35/7,5 y NS 35/15 (según EN 60 715). Embarrados NLS-CU 3/10. La longitud de corte de las canaletas, los carriles DIN y los embarrados está limitada entre 140 mm y 2200 mm.

**Precisión:** Corte preciso con una tolerancia de 0.5 mm.

**Software de la máquina:** Se incluye el software para una programación intuitiva.

**Interfaz:** Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con archivos .CSV o .TXT, y la lista de piezas se puede importar directamente en el software de la máquina.

**Voltaje nominal:** 240 V, 1~, 50 Hz.

**Corriente nominal:** 8 / 16 A.

**Corriente nominal:** 8 / 16 A

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Acero dulce	Polvo recubierto	Negro, Rojo

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**