

# Unidad de control LHX+



La Unidad de Control enriquece el LHX+. Se conecta a los sensores LHX+ y a la válvula de refrigerante motorizada 23130-607. Esto permite que el enfriador controle el flujo de aire refrigerante basado en un punto de ajuste de temperatura de aire refrigerado (suministro). Proporciona funcionalidad avanzada de monitoreo remoto y varias características de configuración.

## CARACTERÍSTICAS

Control de flujo de refrigerante basado en el punto de ajuste de temperatura de aire enfriado (suministro). Más características de control con el paquete de control de agua

Unidad de control separada, compacta de 19" Sin cables sueltos en la sección superior del gabinete

Conexiones de sensor plug & play claramente marcadas

## ESPECIFICACIONES

<b>Altura del rack:</b>	2U
<b>Tipo de producto:</b>	Unidad de Control
<b>Material:</b>	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Fondo	Compatible con	Cantidad del paquete	Color	Código de color
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris negro	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tensión de entrada de CA	Anchura
23130-668	Aluminio-Zinc plateado	230V	439.5mm
23130-664	Aluminio-Zinc plateado	100 – 260V	439.5mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Pantalla externa opcional.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**