

Manija de bandeja

El mango de la bandeja puede ser clip en un recorte en el panel lateral de un caso. 2 tamaños disponibles.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 30 kg/par

Panel lateral espesor mínimo 1,0 mm

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	30kg
Color:	Negro
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Tipo de producto:	Maneja
Material:	Policarbonato
Tipo:	Estático

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Grado de inflamabilidad
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Manija de bandeja	UL® 94V-0

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Grado de inflamabilidad
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Manija de bandeja	UL® 94V-0

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE