

# Anillo de brida con rosca



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los anillos de bridas se pueden combinar con otros soportes nVent CADDY para sujetar los cables desde un patín de viga, vigueta, alambre de gota, riel para falso plafón, etc.

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Diámetro del tornillo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Carga estática máxima
4BRT20		31.8 mm	6	Metal	19mm	220N
4BRT32		50 mm	6	Metal	19mm	220N
4BRT64		100 mm	6	Metal	19mm	220N
2BRT8		12.7 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
2BRT20		31.8 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
2BRT32		50.8 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Diámetro del tornillo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Carga estática máxima
2BRT12		19.1 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
4BRT20WS		31.8 mm	14	Madera	19.1mm	220N
4BRT32WS	172923	50 mm	14	Madera	19mm	220N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
4BRT20		cUL, UL
4BRT32		UL, cUL
4BRT64		cUL, UL
2BRT8		cUL, UL
2BRT20		cUL, UL
2BRT32		UL, cUL
2BRT12		cUL, UL
4BRT20WS		UL, cUL
4BRT32WS	172923	UL, ITB, cUL

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los anillos de bridas no se recomiendan para cables de alto rendimiento. Vea la serie nVent CADDY Cat HP.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

