

PDU, 0U, 60A (48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18) C13 (18) 4 EN 1

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EB09JA

La PDU básica es una solución de distribución de energía rentable y confiable. Los disyuntores hidráulico-magnéticos premium funcionan de forma consistente en entornos de alta temperatura. La PDU básica ofrece características avanzadas, como salidas IEC de bloqueo con código de colores, un diseño de chasis delgado y un montaje sin herramientas respaldado por una garantía de 5 años sin complicaciones.

CARACTERÍSTICAS

Chasis recubierto de polvo negro

IEC 62368 enumerado. RoHS, y REACH obediente. Ver dibujo para información adicional.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU básico

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Número de tomas de corriente: 36

Color: Negro

Tomas conmutadas: No

Longitud de cable: 1800mm

Disyuntor: 20 A, 1 polo, Hy-MagA

Clasificación de potencia: 34,6 kVA América del Norte; 43,5 kVA Internacional

Cantidad de disyuntores: 12

Potencia nominal de salida: 230VAC

Tensión nominal: 415V

Número de tensiones de salida: 36

Interrupción de encendido/apagado incluido: No

Amperaje (amperaje reducido): 60 A (48 A) América del Norte; 63 A Internacional

Tensión de salida: 208 – 230VAC

Unidades de rack: 0U

Tipo de enchufe: IEC 60309 560P6/563P6

Tipo de medición: Ninguna

Cable de entrada extraíble: No

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 965mm

Anchura: 114mm

Fondo: 75mm

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 1.8m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Garantía: El equipo de la marca nVent Enlogic suministrado estará libre de defectos de fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de factura al comprador original.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE