


# Placa de montaje parcial | Armarios autoportantes, MPP



Esta pequeña placa de montaje solo ocupa parte del armario y resulta ideal cuando se necesita más espacio para otros componentes que no requieren una placa de montaje. Puede equiparse por completo antes de montarla en su posición. Para su montaje solo se necesita la intervención de una persona.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Montado directamente sobre el marco de los armarios o sobre los perfiles click-in (CLPK). El diseño especial de los soportes permite el ensamblaje por un solo hombre. Se pueden montar en cualquier posición en altura y profundidad dentro del patrón de taladros de 25 mm. Las dimensiones apropiadas también se pueden usar en los laterales de los armarios.

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad.

Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 3mm  
**Acabado:** Galvanizado  
**Material:** Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de armario compatible	Anchura de armario compatible	Material del armario
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Acero dulce
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Acero dulce
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Acero dulce
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Acero dulce
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Acero dulce
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Acero dulce
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Acero dulce
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Acero dulce
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Acero dulce
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Acero dulce
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Acero dulce
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Acero dulce
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Acero dulce
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Acero dulce

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.