


Carril DIN

Un riel DIN es un riel metálico estándar ampliamente utilizado para el montaje de disyuntores y equipos de control industrial dentro de los racks de equipos.



CARACTERÍSTICAS

Longitudes pre-cortadas y con perforaciones

Acero con acabado electrogalvanizado

Cumplir con: EN 60715 estándares

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Carril DIN

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Altura	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Fondo
20118-879	Acero	35mm	175mm	Zinc plateado	4	7.5mm
20118-874	Acero	35mm	275mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-872	Acero	35mm	125mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-883	Acero	35mm	575mm	Zinc plateado	4	7.5mm
20118-875	Acero	35mm	375mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-878	Acero	35mm	125mm	Zinc plateado	4	7.5mm
20118-880	Acero	35mm	275mm	Zinc plateado	4	7.5mm
20118-877	Acero	35mm	575mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-882	Acero	35mm	475mm	Zinc plateado	4	7.5mm
20118-873	Acero	35mm	175mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-881	Acero	35mm	375mm	Zinc plateado	4	7.5mm

Número de catálogo	Material	Altura	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Fondo
20118-876	Acero	35mm	475mm	Zinc plateado	4	15mm
20118-893	Acero	35mm	375mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-892	Acero	35mm	275mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-891	Acero	35mm	175mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-890	Acero	35mm	125mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-895	Acero	35mm	575mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-894	Acero	35mm	475mm	Zinc plateado	10	7.5mm
20118-889	Acero	35mm	575mm	Zinc plateado	10	15mm
20118-887	Acero	35mm	375mm	Zinc plateado	10	15mm

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Altura	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Fondo
20118-885	Acero	35mm	175mm	Zinc plateado	10	15mm
20118-886	Acero	35mm	275mm	Zinc plateado	10	15mm
20118-884	Acero	35mm	125mm	Zinc plateado	10	15mm
20118-888	Acero	35mm	475mm	Zinc plateado	10	15mm

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm

Número de catálogo	Anchura
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm
20118-887	375mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE