

Varistar CP Base/zócalo

Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.



CARACTERÍSTICAS

2 perfiles de soporte, para delantero y trasero

Capacidad de carga estática 1000 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Fondo
24630-034	100mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo
24630-034	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado
24630-037	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado

Número de catálogo	Acabado	Tipo
24630-067	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-066	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-036	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado
24630-064	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-065	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-035	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los adornos laterales por separado.

No se puede utilizar junto con ruedas

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE