

# Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje

## Data Solutions



Los soportes reductores de marco se montan directamente en marcos ProLine de 700 mm u 800 mm de ancho o en un canal de montaje. Convierten marcos más anchos a 600 mm de ancho, permitiendo encajar ángulos de rack de hasta 19 pulgadas o 700 mm de ancho, así como ángulos de rack de 23 pulgadas. Pueden usarse para justificar a la izquierda o a la derecha el equipo montado en rack. Tenga en cuenta que se suministran en juegos de cuatro y se incluyen accesorios de montaje.

### CARACTERÍSTICAS

Los soportes reductores de marco se montan directamente en marcos ProLine de 700 o 800 mm de ancho o en un canal de montaje.

Convierten marcos más anchos a 600 mm de ancho, permitiendo encajar ángulos de rack de hasta 19 pulgadas o 700 mm de ancho, así como ángulos de rack de 23 pulgadas.

Pueden usarse para justificar a la izquierda o a la derecha el equipo montado en rack.

Se suministra en juegos de cuatro con herrajes de montaje incluido.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| PMURB50            | 11268              | Acero dulce | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PMURB100           | 11263              | Acero dulce | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Reduce el ancho del bastidor | Convierte el ancho del bastidor |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                    |                    |                              |                                 |

|          |       |       |  |
|----------|-------|-------|--|
| PMURB50  | 11268 | 50mm  | De 700 mm a 600 mm, De 800 mm a 700 mm                     |
| PMURB100 | 11263 | 100mm | De 800 mm a 600 mm, De 800 mm a 700 mm, De 700 mm a 600 mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**