

Panel de cable Varistar



Panel de cable vertical para armarios de pie libre Varistar pulverizados en color gabinete en diferentes anchos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para encajar directamente en el marco

Los cables se ensamblan en su lugar con bridas de cable o velcro

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|--------|---------|-------|----------------------|------------|
| 23130-625 | 52U | 2450mm | 250mm | 250mm | 2 | Gris negro |
| 23130-502 | | 1019mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |
| 23130-422 | 47U | 2200mm | 150mm | 150mm | 2 | Gris negro |
| 23130-501 | | 446mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|----------------------|------------|
| 23130-503 | | 670mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |
| 23130-500 | | 604mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |
| 23130-504 | | 496mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |
| 23130-628 | 52U | 2450mm | 150mm | 150mm | 2 | Gris negro |
| 23130-420 | 38U | 1800mm | 150mm | 150mm | 2 | Gris negro |
| 23130-150 | 42U | 2000mm | 250mm | 250mm | 2 | Gris negro |
| 23130-151 | 47U | 2200mm | 250mm | 250mm | 2 | Gris negro |
| 23130-421 | 42U | 2000mm | 150mm | 150mm | 2 | Gris negro |
| 23130-499 | | 915.5mm | 110mm | 10mm | 2 | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | Acabado | Tipo |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 23130-625 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-502 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-422 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-501 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-503 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-500 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-504 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-628 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-420 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-150 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-151 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-421 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |
| 23130-499 | RAL 7021 | Polvo recubierto | Panel de cable |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE