

# Kit de bajada de radio de guía de cables

## Data Solutions



El kit de bajada del radio de guía de cables se monta sobre los travesaños de la escalerilla para proporcionar un radio de doblé al soltar el cable. El kit incluye bobinas de cable para separar el cable y todos los herrajes de montaje necesarios.

### CARACTERÍSTICAS

El kit de bajada del radio de la guía de cables se monta sobre los elementos transversales de la escalerilla para proporcionar un radio de doblé al soltar el cable.

El kit incluye carretes de cable para separar el cable y todos los herraje de montaje necesarios.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LRD6W	30003	Aluminio	Polvo recubierto	Blanco		3mm
LRD6BLK	10092	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	3mm
LRD18BLK	10098	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	3mm
LRD12W	29943	Aluminio	Polvo recubierto	Blanco		3mm
LRD18G	10097	Aluminio	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	3mm
LRD12G	10094	Aluminio	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	3mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LRD24W	29945	Aluminio	Polvo recubierto	Blanco		3mm
LRD18W	29944	Aluminio	Polvo recubierto	Blanco		3mm
LRD15W	29994	Aluminio	Polvo recubierto	Blanco		3mm
LRD6G	10091	Aluminio	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	3mm
LRD12BLK	10095	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	3mm
LRD24BLK	17341	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	3mm
LRD15BLK	29993	Aluminio	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	3mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho de la bandeja portacables
LRD6W	30003	152mm
LRD6BLK	10092	152mm
LRD18BLK	10098	457mm
LRD12W	29943	305mm
LRD18G	10097	457mm
LRD12G	10094	305mm
LRD24W	29945	610mm
LRD18W	29944	457mm
LRD15W	29994	381mm
LRD6G	10091	152mm
LRD12BLK	10095	305mm
LRD24BLK	17341	610mm
LRD15BLK	29993	381mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Usar con escalerilla de acero chapado

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**