

# Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

Salida a través de sockets UTE

Montaje horizontal o vertical

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con NFC 61-303

### ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función                      | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| 60110-357          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-356          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-346          | UTE                       | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |
| 60110-355          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-348          | UTE                       | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |
| 60110-347          | UTE                       | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color  | Fondo | Acabado   |
|--------------------|--------|-------|-----------|
| 60110-357          | Rojo   | 44mm  | Anodizado |
| 60110-356          | Negro  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-346          | Blanco | 44mm  | Anodizado |
| 60110-355          | Blanco | 44mm  | Anodizado |
| 60110-348          | Rojo   | 44mm  | Anodizado |
| 60110-347          | Negro  | 44mm  | Anodizado |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**