


# 19" Panel frontal, llano



Panel frontal sin o con SUB-D-, ST tipo 3- 0 FDDI recorte.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal sin recorte

## ESPECIFICACIONES

<b>Fondo:</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Tipo de accesorio:</b>	Panel frontal
<b>Tipo de producto:</b>	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
30118-328	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
30118-331	3U	28HP	1	Pintado	Conductivo	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Pintado	Conductivo	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Pintado	Conductivo	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura
30118-328	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm
30118-331	Polvo recubierto	128.4mm	141.9mm
30118-330	Polvo recubierto	128.4mm	70.78mm
30118-329	Polvo recubierto	128.4mm	35.22mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**