

## Puerta sólida ProLine



Las puertas sólidas incluyen un sistema de barra de puerta desmontable en puertas de más de 700 mm de alto y más de 400 mm de ancho. El lado de las bisagras es reversible. Un cerrojo de bisel al ras acciona el sistema de cierre de 3 puntos. Las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos. Las bisagras ocultas (giro de 130°) permiten la fijación a la parte delantera o trasera de cada marco del gabinete. El uso de un adaptador de puerta lateral o un gabinete de entrada de cables permite que las puertas se unan a los laterales del marco del gabinete.

### CARACTERÍSTICAS

---

Las puertas del EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Hay portadocumentos, topes para puerta, kits de conexión a tierra y bisagras de 180° disponibles.

Las bisagras cuentan con pasadores retenedores de deslizamiento fácil.

La junta de la puerta es de espuma de poliuretano in situ para proporcionar un sello resistente y sin uniones.

Se suministran dos pernos de tierra. Se incluyen los herrajes de montaje.

## ESPECIFICACIONES

**Color:** Gris claro

**Código de color:** RAL 7035

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Dimensiones	Compatible con bastidor	Tipo de puerta
PDS206HF2	13579	Acero dulce	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	EMC
PDS76R	94840	Acero dulce	1.52mm	639 x 592mm	700 x 600mm	Acero
PDS165	35019	Acero dulce	1.52mm	1539 x 492mm	1600 x 500mm	Acero
PDS146HF2	13489	Acero dulce	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	EMC
PDS204	25429	Acero dulce	1.52mm	1939 x 392mm	2000 x 400mm	Acero
PDS186HF2	13539	Acero dulce	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	EMC
PDS207HF2	13589	Acero dulce	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	EMC
PDS166	94880	Acero dulce	1.52mm	1539 x 592mm	1600 x 600mm	Acero
PDS146	94860	Acero dulce	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	Acero
PDS186	94910	Acero dulce	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	Acero
PDS227HF2	13629	Acero dulce	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	EMC
PDS205	35039	Acero dulce	1.52mm	1939 x 492mm	2000 x 500mm	Acero
PDS207	94960	Acero dulce	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	Acero
PDS225	35049	Acero dulce	1.52mm	2139 x 492mm	2200 x 500mm	Acero
PDS185	35029	Acero dulce	1.52mm	1739 x 492mm	1800 x 500mm	Acero
PDS227	95000	Acero dulce	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	Acero
PDS206	94950	Acero dulce	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	Acero
PDS184	29824	Acero dulce	1.52mm	1739 x 392mm	1800 x 400mm	Acero
PDS226	94990	Acero dulce	1.52mm	2139 x 592mm	2200 x 600mm	Acero
PDS126	29822	Acero dulce	1.52mm	1139 x 592mm	1200 x 600mm	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Dimensiones	Compatible con bastidor	Tipo de puerta
PDS188HF2	13559	Acero dulce	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	EMC
PDS128	29823	Acero dulce	1.9mm	1139 x 792mm	1200 x 800mm	Acero
PDS2010	94980	Acero dulce	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	Acero
PDS148HF2	13499	Acero dulce	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	EMC
PDS208	94970	Acero dulce	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	Acero
PDS148	94870	Acero dulce	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	Acero
PDS208HF2	13599	Acero dulce	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	EMC
PDS228	95010	Acero dulce	1.9mm	2139 x 792mm	2200 x 800mm	Acero

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Dimensiones	Compatible con bastidor	Tipo de puerta
PDS2010HF2	13609	Acero dulce	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	EMC
PDS1810HF2	13569	Acero dulce	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	EMC
PDS188	94930	Acero dulce	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	Acero
PDS78R	94850	Acero dulce	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	Acero
PDS1810	94940	Acero dulce	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	Acero
PDS2210	95020	Acero dulce	1.9mm	2139 x 992mm	2200 x 1000mm	Acero
PDS78RHF2	13479	Acero dulce	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	EMC
PDS168	94900	Acero dulce	1.9mm	1539 x 792mm	1600 x 800mm	Acero

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**