


# Ángulos para rack ProTek

## Data Solutions



Los ángulos para rack ProTek admiten equipos para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble. Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

### CARACTERÍSTICAS

El soporte de ángulos para rack ProTek 19en equipos para rack en el producto ProTek de bisagra simple y doble.

Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Material    | Acabado       | Espesor | Tipo de taladro |
|--------------------|--------------------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| PTRA24T            | 23772              | 533mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Golpeado        |
| PTRA60T            | 23778              | 1422mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Golpeado        |
| PTRA16S            | 23771              | 356mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Plaza           |
| PTRA24S            | 23773              | 533mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Plaza           |
| PTRA48T            | 23776              | 1156mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Golpeado        |
| PTRA36T            | 23774              | 845mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Golpeado        |
| PTRA48S            | 23777              | 1156mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Plaza           |
| PTRA16T            | 23768              | 356mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Golpeado        |
| PTRA60S            | 23781              | 1422mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Plaza           |
| PTRA36S            | 23775              | 845mm  | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | Plaza           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|------------------|
| PTRA24T            | 23772              | 12U              |
| PTRA60T            | 23778              | 32U              |
| PTRA16S            | 23771              | 8U               |
| PTRA24S            | 23773              | 12U              |
| PTRA48T            | 23776              | 26U              |
| PTRA36T            | 23774              | 19U              |
| PTRA48S            | 23777              | 26U              |
| PTRA16T            | 23768              | 8U               |
| PTRA60S            | 23781              | 32U              |
| PTRA36S            | 23775              | 19U              |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**