

# Ángulos para rack ProLine S1

## Data Solutions



Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados. Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado tiene un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulgadas). Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA. Los ángulos de rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado. Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre. Se incluyen todos los herrajes y soportes para ensamblarlos en el gabinete.

### CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados.

Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado es un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulg.)

Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA

Los ángulos para rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado.

Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre.

Todos los herrajes y soportes están incluidos para ensamblar en el gabinete.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| PS1RA127           | 36756              | 1200mm | 700mm   | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA217           | 36758              | 2100mm | 700mm   | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA218           | 36914              | 2100mm | 800mm   | 800mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA237           | 39248              | 2300mm | 700mm   | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| PS1RA238           | 39251              | 2300mm | 800mm   | 800mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA236           | 39247              | 2300mm | 600mm   | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA216           | 36757              | 2100mm | 600mm   | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA126           | 36755              | 1200mm | 600mm   | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Color     | Código de color | Espesor | Unidades de rack | Compatible con altura |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|------------------|-----------------------|
| PS1RA127           | 36756              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 24U              | 1200mm                |
| PS1RA217           | 36758              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 45U              | 2100mm                |
| PS1RA218           | 36914              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 45U              | 2100mm                |
| PS1RA237           | 39248              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 48U              | 2300mm                |
| PS1RA238           | 39251              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 48U              | 2300mm                |
| PS1RA236           | 39247              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 48U              | 2300mm                |
| PS1RA216           | 36757              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 45U              | 2100mm                |
| PS1RA126           | 36755              | Jet Black | RAL 9005        | 2.66mm  | 24U              | 1200mm                |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Se ajusta a la anchura |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| PS1RA127           | 36756              | 700mm                  |
| PS1RA217           | 36758              | 700mm                  |
| PS1RA218           | 36914              | 800mm                  |
| PS1RA237           | 39248              | 700mm                  |
| PS1RA238           | 39251              | 800mm                  |
| PS1RA236           | 39247              | 600mm                  |
| PS1RA216           | 36757              | 600mm                  |
| PS1RA126           | 36755              | 600mm                  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**