


Airbender, inserto de guía de tarjeta, bloqueo 70P, 4HP, 160mm, kit de 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-040



La incrustación nVent SCHROFF mejora la eficiencia de enfriamiento hasta en un 85% por ranura al equilibrar el flujo de aire en entornos de impedancia mixta. Es fácil de instalar, reduce el ruido del ventilador y mejora el rendimiento general del sistema.

CARACTERÍSTICAS

Los insertos de guía de tarjeta Airbender mejoran la eficiencia de refrigeración en sistemas electrónicos hasta en un 85% por ranura de 4HP al equilibrar el flujo de aire en entornos con impedancias de aire mixtas

bloqueo del 70%: El Airbender introduce impedancia de aire adicional en ranuras con componentes menos críticos, redirigiendo el flujo de aire a zonas más vulnerables y asegurando mejores resultados de enfriamiento para todas las tarjetas

Fácil instalación: Basta con sujetar el aire a las guías de tarjetas de plástico nVent SCHROFF y asegurarlo opcionalmente con un tornillo

Favorece el desarrollo de ruido reducido de los ventiladores manteniéndolos en un punto de operación eficiente

Air bender y CassettePRO no se pueden usar juntos en la misma ranura.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Deflector de aire

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac

Compatible con: Subpistas; Casos; Sistemas

Ancho del rack: 4HP

Fondo: 160mm

Material: Policarbonato

Cantidad del paquete: 10

Color: Gris

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Maestros Aire con diferentes niveles de bloqueo disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE