

Base/zócalo Novastar



Placa base para conductos de cable trasero que cortan para la gestión de cables. La abertura está cubierta con plástico. Accesorio cepillo tira puede construir en.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Carga estática?Capacidad de carga 400 kg

Pies ajustables, altura 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Conductos de cable 110 x 76 mm

Incluye GND/puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Altura:	45mm
Tipo de producto:	Gabinete / base de bastidor
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
27230-072	553mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-070	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-080	1000mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-076	900mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-071	553mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo
27230-072	Zócalo de base
27230-070	Zócalo de base
27230-080	Zócalo de base
27230-076	Zócalo de base
27230-071	Zócalo de base

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene la tira de cepillo por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte