

# Cajón de 19"



Cajones de 19" permiten el montaje de ordenadores portátiles, superficies de escritura para operaciones fáciles. El cajón SCHROFF 19" tiene una capacidad de carga de 15 KG, lo que permite montar una amplia gama de productos en el cajón.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 15 kg

Superficie de escritura opcional

## ESPECIFICACIONES

- Carga estática:** 15kg  
**Tipo de producto:** Gabinete/cajón rack  
**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado frontal
20110-054	1U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	
20110-061	1U	Polvo recubierto	1			Anodizado
20110-180	1U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado frontal
20110-056	3U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	
20110-062	2U	Polvo recubierto	1			Anodizado
20110-181	2U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	
20110-063	3U	Polvo recubierto	1			Anodizado
20110-055	2U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	
20110-182	3U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
20110-054	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-061	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-180	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-056	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-062	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-181	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-063	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-055	Cajón	Gabinetes de 19"
20110-182	Cajón	Gabinetes de 19"

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**