

# Outdoor modulaire 20 U 1130H 1100L 800P

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

10149-526



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

### FONCTIONS

Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi

IP 55 ou NEMA 12~

Double paroi

Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"

Accès à l'armoire par l'avant ; tous les côtés sont possibles sur demande

Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles

Couvercle supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'une unité de climatisation

Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie extérieure

Famille de produits: Modulaire

Hauteur du rack: 20U

Hauteur: 1130mm

Largeur: 1100mm

Profondeur: 800mm

Type de paroi: Double paroi

Type de porte: Brut; Double porte

Refroidissement: Passif

Blindage électromagnétique: Optionnel

Quantité par colis: 1

Compartiment batterie: Optionnel

Résistance à l'effraction: Optionnel

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Aluminium

Matériau: Aluminium; Acier

Hauteur du socle: 100mm

Configuration du montage: Optionnel

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

$q_W$  = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**