

Barrette, 0U A, 60 A (48 A) NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12CB, (18)C13, (18)4 en 1

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EB09JA

The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

FONCTIONS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type: PDU de base

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Nombre de prises: 36

Couleur: Noir

Sorties commutées: Non

Longueur de câble: 1800mm

Disjoncteur: 20 A, 1 pôle, Hy-MagA

Puissance nominale: 34,6 kVA Amérique du Nord; 43,5 kVA International

Nombre de disjoncteurs: 12

Puissance de sortie nominale: 230VAC

Tension nominale: 415V

Nombre de tensions de sortie: 36

Interrupteur marche/arrêt inclus: Non

Intensité (ampérage détaré): 60 A (48 A) Amérique du Nord; 63 A International

Tension de sortie: 208 – 230VAC

Unités de rack: 0U

Type de prise: CEI 60309 560P6/563P6

Type de mesure: Aucun

Câble d'entrée amovible: Non

Matériau: Acier

Finition: Revêtement poudré

Hauteur: 965mm

Largeur: 114mm

Profondeur: 75mm

Quantité par colis: 1

Longueur du câble d'entrée: 1.8m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE