

CompacPRO | Poignée-béquille

La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge admissible 20 kg

Poignée de transport réglable par incréments de 30° via bouton poussoir

Corps de poignée poudré

La poignée permet à un utilisateur d'avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d'utilisation sur table

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec:** Coffrets
Famille de produits: CompacPRO
Type de produit: Poignée

Table 1/1

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Longueur | Matériau |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 24575-038 | 42HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24575-178 | 84HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Longueur | Matériau |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 24575-158 | 63HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24575-138 | 42HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24575-118 | 28HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24575-078 | 84HP | 1 | Poignée béquille | 180mm | Aluminium, Alliage de zinc |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE