

Couvercle de protection étanche réglable, extension



L'extension du couvercle de protection étanche réglable nVent CADDY augmente la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables nVent CADDY. Les entrepreneurs peuvent répondre aux codes avec facilité et créer une finition lisse affleurante au mur lors de l'installation d'appareils électriques. La combinaison des couvercles de protection étanches réglables et de l'extension pour une flexibilité maximale permet de travailler en toute confiance.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour être utilisé avec le couvercle de protection étanche réglable nVent CADDY (vendu séparément)

L'extension de couvercle de protection s'installe facilement avec des vis pour augmenter la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables à 57,15 mm

Peut être installé pour créer des extensions après l'installation de cloisons sèches et de dalles

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Boîtier | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Épaisseur (T) | Poids |
|---------------------|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|---------------------|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|

| | | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|-------|--------|
| AMRSGEX | 1 | 92.91mm | 53.04mm | 22.23mm | 1.6mm | 0.1kg |
| AMRTGEX | 3 | 141.3mm | 82.55mm | 22.23mm | 1.6mm | 0.16kg |
| AMRDGEX | 2 | 92.76mm | 96.24mm | 22.23mm | 1.6mm | 0.12kg |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

