

CableRack

Data Solutions



CableRack sert au montage et à la fixation d'une section ou d'un chemin de câbles sur un équipement de rack de 19 po pour centres de données, salles de télécommunication et autres emplacements. Le rack fixe pour cadre ouvert permet de suspendre l'équipement de rack de 19 po depuis le chemin de câbles. Le rack a des trous taraudés universels conformément aux normes de l'industrie pour s'adapter aux applications typiques. Ces racks pour cadre ouvert conviennent parfaitement aux applications de câblage à haute densité, nécessitant un montage au-dessus du l'armoire, et offre un accès maximal aux équipements et aux câbles. CableRack est idéal pour les applications de centre de données, permettant d'installer les équipements au-dessus de l'armoire et offrant une plus grande capacité d'équipements et de câbles.

NORMES INDUSTRIELLES

Capacité nominale de 60 lbs. avec un facteur de sécurité 4X
Rated to 60 lbs. with a 4X safety factor

FONCTIONS

Conçu pour loger tous les équipements de rack standard de 19 po

L'assemblage facile, à outil unique réduit le temps et les coûts d'installation

Préassemblé pour une installation rapide

Se monte solidement sur le chemin de câbles (ou une section) ou le plateau porte-paniers

Les trous de mise à la terre à double cosse UL permettent une adhésion facile aux codes locaux de liaison et de mise à la terre.

Points d'attache de câble, dimensionnés pour des sangles Velcro® de 1 po maximum, fournis en positions horizontale et verticale à plusieurs endroits

Montage parallèle ou perpendiculaire au chemin de câbles

Les provisions de montage à points multiples répondent à divers besoins d'application

La conception ouverte permet un accès maximal aux câbles et à l'équipement

L'emballage intelligent avec ouvertures facilite le transport manuel

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
E19T6U	26176	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack
E19T6U	26176	6U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE