

Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A10AXFNPG



Les ventilateurs de refroidissement Compact sont idéals pour les applications où l'espace de l'armoire est limité et où un refroidissement fiable et silencieux est nécessaire. Conçu pour 50 000 heures de fonctionnement continu sans lubrification ou entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

Composant reconnu UL

FONCTIONS

La température de service maximale est 158 F (70 C)

Le ventilateur de 4 po a une protection thermique et utilise des paliers à billes lubrifiés en permanence

Les ventilateurs de 6 et 10 po sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire

Les moteurs à condensateur auxiliaire ont une protection thermique pour éviter des défaillances anticipées

Hélices équilibrées dynamiquement et moulées à partir de matériau en polycarbonate

Une protection manuelle est fournie (des protections supplémentaires sont disponibles)

Le matériel de montage est fourni

Les ventilateurs 240 et 560 CFM sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire

Les ventilateurs ont des fils conducteurs avec des extrémités dénudées 1/2 po (12 mm) ou un cordon de 6 pieds (1,8 m) avec une fiche polarisée pour les connexions d'alimentation

Le support de ventilateur et les protections manuelles supplémentaires doivent être achetés séparément

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 50449

Circulation d'air: 951m³/h

Tension nominale: 115V

Hauteur: 229mm

Largeur: 229mm

Profondeur: 95mm

Courant maximal: 1A

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE