

Gestion verticale de câbles CableTek, 96x7x21, noir, aluminium, double griffes

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DV6DF8



Les gestions verticales de câbles CableTek sont disponibles en modèles simple et double côté. Se monte sur les côtés ou entre des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants. Le devant de la gestion de câbles assure le support et la gestion d'un grand nombre de cordons de raccordement, alors que le côté arrière supporte les câbles Cat 5e, 6, 6A et à fibre optique.

FONCTIONS

Couvercle avant une pièce facilement amovible avec accès à droite ou à gauche selon les besoins ; s'ouvre à 180° pour permettre un accès complet aux câbles

Les emplacements des boulons à alignement automatique minimisent le levage et réduisent le temps d'installation

Fixations à blocage automatique ; le boulon ne tourne pas pendant le serrage de l'écrou

La profondeur du support permet d'obtenir une densité de câble maximale et de faire facilement passer les câbles d'une position verticale à une position horizontale

Les câbles accèdent librement à l'équipement pour rack : aucune zone hors de portée

Les bords arrondis sur les matériaux composites et les passe-câbles protègent les gaines de câbles contre les dommages

Les supports robustes en pointe de flèche sont formés pour acheminer les câbles vers le bas et sont fabriqués en matériau composite

Points d'attache des câbles fournis à l'arrière

Les trous protègent les câbles tout en facilitant l'acheminement de l'avant vers l'arrière

Le verrou de la porte centrale permet un accès rapide et facile aux câbles

Gestion de câbles à double côté avec supports avant et arrière comprennent un couvercle enfichable

La gestion de câbles à double côté avec montants et portes soutient les câbles. Trois ensembles de montants et de portes sont inclus ; des ensembles supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires

Les montants s'emboîtent dans les trous pré-perforés à l'arrière de la gestion de câbles

Les portes s'enclenchent dans les montants, s'ouvrent depuis la gauche ou la droite, au besoin, et pivotent de 280° pour l'accès aux câbles. Les montants peuvent être utilisés seuls comme rouleaux pour contrôler les longs cordons de raccordement.

Les gestions horizontales et verticales de câbles sont conçues en système pour offrir une apparence soignée et une efficacité optimale

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 26287

Matériau: Aluminium

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 2mm

Unités de rack: 51U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE