

# Coffret de sécurité pour DVR et autres équipements rack type 1, 4 unités, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### DVR4U



Ces boîtiers fournissent une protection physique et un contrôle d'accès au DVR, à l'équipement 19 pouces ou à d'autres équipements. Montez le coffret verticalement ou horizontalement sur n'importe quelle surface.

#### NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL 508A; Type 1

EIA 310-D (espacement de 19 po pour l'équipement de rack)

NEMA/EEMAC; Type 1

IEC 60529 IP20

EIA 310-D (19-in. spacing for rack equipment)

### FONCTIONS

Abrite les équipements 19 pouces ou montés sur étagère

Le couvercle supérieur peut être retiré sans outil, est imperdable par la porte et sécurisé par un verrouillage à clé, permettant un accès et une installation faciles

Le couvercle supérieur plein protège l'équipement contre la chute de débris

Deux modèles standards de 4 et 6 RU de hauteur

Les courbes de coins offrent une apparence rationalisée et éliminent les bords tranchants

La porte avant pleine dispose d'une charnière piano d'ouverture à 180 degrés

Verrouillage à clé quart de tour avec deux clés sur la porte

Les côtés ventilés assurent la dissipation de la chaleur de l'équipement

Une découpe prête pour accueillir un ventilateur est fournie sur le côté gauche

Les cornières de rack en acier de calibre 14 sont réglables à l'intérieur du coffret

Débouchures en bas et sur les côtés pour câbles de données et d'alimentation

Les pieds en caoutchouc assurent un placement sûr et empêchent les rayures

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 17905

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.21mm

Unités de rack: 4U

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

---

Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

Consultez la fiche technique sur l'onglet Téléchargements pour le Guide de sélection du gestionnaire de câbles vertical.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**