

Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PDCP2078BAC2



De construction robuste et scellée pour une utilisation dans des environnements humides, poussiéreux ou chauds, les armoires ProLine type 12 ont des découpures optionnelles pour la climatisation de l'équipement et serveurs voix/données .

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC, type 12

NEMA/EEMAC, Type 12

FONCTIONS

Entièrement étanche pour prévenir l'entrée de contaminants, réduisant ainsi les coûts d'entretien

Les poignées avec verrouillage à trois points fournissent un accès simple, mais contrôlé ; deux clés incluses

Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.

La base mobile permet de positionner facilement l'armoire.

Les niveleurs et le support anti-basculement fixent l'armoire au sol

L'ensemble AC dispose d'une découpe pour une installation facile sur site de n'importe quel climatiseur de série G SpectraCool (expédié séparément).

La base mobile comprend des roulettes, des niveleurs et une plaque d'obturation

La plaque d'obturation permet un acheminement facile du câble

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 38121

Hauteur (H): 2082mm

Largeur (W): 708mm

Profondeur (D): 799mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur (T): 1.52mm

Type de trou: Taraudé


Unités de rack: 42U

Type d'armoire: Données vocales, AC Ready

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Commander le climatiseur séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE