

Extrémité Ensemble serveur S1 ProLine, 2163 x 755 x 1198, Blanc signal, Acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PS1SPE217512W



Les armoires d'ensemble de serveur ProLine S1 représentent une solution économique aux entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux ayant besoin d'une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application. Les ensembles pour serveur ProLine S1 sont une solution prête pour centre de données conçue pour être configurée en rangée ou autonome. Les armoires disposent d'une gestion du flux d'air et offrent un accès aux câbles/montage facile.

NORMES INDUSTRIELLES

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

FONCTIONS

Le panneau supérieur a une entrée de câbles à bande à brosse à quatre coins

Gestion de la circulation d'air interne

Gestion des câbles (modèles de largeur 750 mm et 800 mm)

Socle de base

Possibilité de montage du dispositif de gestion des câbles à l'extérieur (i.e. en forme d'échelle)

Kit de roulettes/niveleurs pré-installé

Supports de montage PDU inclus (qté 2 paire)

Kits d'assemblage inclus avec les configurations « intermédiaires »

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 59059

Hauteur: 2163mm

Largeur: 755mm

Profondeur: 1198mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Blanc signalisation

Code couleur: RAL 9003

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 45U

Accessoires de gestion verticale de câbles: Oui

Caches latéraux inclus: Oui

Type: Section de fin

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE