

ATCA| Face avant, avec ressort de précontrainte



Face avant AdvancedTCA pour poignée IEA avec ressort (à poussoir ou à levier) avec embout moulé en profilé aluminium ou acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant (renforcée avec embout moulé sous pression)

Poignée IEA ATCA avec ressort de maintien en position ouverte

Joint textile CEM et visserie de fixation

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	6HP
Hauteur du rack:	8U
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Profondeur (D)
20818-160	Acier inoxydable		1	Finition brute	Finition brute	1mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Profondeur (D)
20818-169	Aluminium	Passivé	1	Finition brute	Finition brute	1mm
20818-161	Acier inoxydable		1	Finition brute	Finition brute	1mm
20818-170	Aluminium	Passivé	1	Finition brute	Finition brute	1mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)
20818-160	323.15mm	28.95mm
20818-169	323.15mm	28.95mm
20818-161	323.15mm	28.95mm
20818-170	323.15mm	28.95mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit. des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE