

Poignée d'extraction, de forme 1



La poignée d'extraction de forme 1 peut être utilisée pour extraire des circuits imprimés. Les poignées sont disponibles en noir ou en gris, et en positionnement inférieur et supérieur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Poignée UL 94 V-0, Zn moulé

Pour les modèles 6U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en inversant la poignée inférieure et supérieure. Un espace est ainsi créé pour les composants CMS sur la gauche

Les vis à gorge doivent être commandées séparément.

SPÉCIFICATIONS

Type:	Dispositif d'extraction
Compatible avec:	Faces avant
Type de produit:	Poignée
Matériau:	Polycarbonate

Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité

20817-325	Gris	1	Dispositif d'extraction de forme 1, inférieure	UL® 94V-0
20817-346	Noir	1	Dispositif d'extraction de forme 1, supérieur	UL® 94V-0
20817-345	Noir	1	Dispositif d'extraction de forme 1, inférieure	UL® 94V-0
20817-326	Gris	1	Dispositif d'extraction de forme 1, supérieur	UL® 94V-0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE