

Armoire Server ProLine, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier, sans côtés

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSFD20610BNS



L'armoire pour serveurs ProLine FloTek FD utilise la puissance de refroidissement de deux séries de ventilateurs indépendants à l'arrière de l'armoire et un conduit avant intégré au plancher pour diriger l'air vers les prises d'air des serveurs lorsqu'elle est positionnée au-dessus d'une ouverture de plancher surélevé d'un centre de données. L'entrée d'air de l'armoire doit être alignée avec une ouverture de plancher pour que des plaques de blocage puissent diriger l'air froid du plenum du plancher vers l'avant de l'équipement.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18

cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

FONCTIONS

La série de ventilateurs favorise le débit d'air dans l'armoire pour évacuer l'air chaud dans l'allée.

Des ventilateurs indépendants assurent un refroidissement redondant

La configuration des capots supérieurs et latéraux empêche la recirculation de l'air chaud évacué.

La configuration du couvercle supérieur permet d'acheminer facilement des câbles, de réseau, des câbles préconnectés et des panneaux de raccordement

Les modèles sans côtés sont conçus pour être facilement installés dans les applications de couplage

La poignée pivotante avec verrouillage à trois points fournit un accès simple contrôlé; deux clés incluses

Des profilés communs permettent de regrouper des armoires de serveur et réseau

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 15845

Hauteur: 2085mm

Largeur: 599mm

Profondeur: 999mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 42U

Caches latéraux inclus: Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE