

Vis Tête cylindrique plate, Torx

Vis à tête cylindrique.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis tête plate

SPÉCIFICATIONS

Type: Vis Tête cylindrique plate
Type de produit: Vis
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24560-148	10mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-147	7mm	Nickelé	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24560-161	12mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-135	6mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO	Bacs à cartes
24571-372	10mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-371	14mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Nickelé	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-163	16mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test

Table 2/2

Référence catalogue	Couple de serrage
24560-148	0.3N·m
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24571-372	2.4N·m
24571-371	2.4N·m
24560-178	

Référence catalogue	Couple de serrage
24560-162	
24560-163	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE