

Systeme de rétention ProLine Plénum de retour d'allée chaude

Data Solutions



Fonctionne avec un groupe d'armoires entourant une allée chaude. Il est supporté par le haut des armoires et canalise l'air chaud évacué de l'équipement des serveurs logé dans les armoires vers un plénum de plafond. Il permet de séparer complètement l'air chaud de l'air froid, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques des centres de données.

Il est conçu pour être vendu comme un système sur mesure composé de panneaux latéraux, de panneaux aux extrémités et utilisé avec les portes d'allée express ProLine.

NORMES INDUSTRIELLES

UL94

FONCTIONS

Réduit considérablement les coûts énergétiques des centres de données

Réduction de l'empreinte carbone du centre de données

Installation à la fois simple et rapide

Construit sur mesure selon les spécifications de l'installation

Achemine l'air chaud des allées chaudes vers un plénum de plafond de l'installation

Séparation de l'air chaud et de l'air froid, empêchant le mélange des deux

Disponible avec des largeurs de 600 mm, 750 mm, 800 mm et 1200 mm

Construit pour s'adapter à la hauteur du plafond de l'armoire et de l'installation

Conception simple et esthétique

Les panneaux peuvent être modifiés sur place pour l'entrée de câbles

Conçu pour être assemblé avec seulement deux outils (clés Allen de 3 mm et 8 mm)

Montage simple par boulons sur le dessus de l'armoire

S'adapte aux portes coulissantes du système de confinement d'allée ProLine

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PCPPB48	39376	20mm	1266mm	73mm	Aluminium	Anodisé
PCPPS800	39373	1480mm	800mm	75mm	Polycarbonate	Transparent
PCPPS750	39372	1480mm	750mm	75mm	Polycarbonate	Transparent
PCPPS600	39371	1480mm	600mm	75mm	Polycarbonate	Transparent
PCPPS1200	39374	1480mm	1200mm	75mm	Polycarbonate	Transparent
PCPPE48	39375	1567mm	1307mm	89mm	Polycarbonate	Transparent

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur
PCPPB48	39376	Noir graphite	RAL 9011
PCPPS800	39373	Noir graphite	RAL 9011
PCPPS750	39372	Noir graphite	RAL 9011
PCPPS600	39371	Noir graphite	RAL 9011
PCPPS1200	39374	Noir graphite	RAL 9011
PCPPE48	39375	Noir graphite	RAL 9011

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE