

## Couvercle APO



Les couvercles APO sont conçus pour une utilisation comme fenêtres d'inspection dans des environnements hautement corrosifs où une visualisation et un accès faciles sont essentiels.

### FONCTIONS

---

Les couvercles ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion

Les inserts à vis inclus permettent d'ouvrir rapidement la fenêtre pour accéder aux composants internes

## SPÉCIFICATIONS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Matériau:</b>     | Fibre de verre |
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair     |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035       |
| <b>Finition:</b>     | Mat doux       |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| A51-CTCOVER         | A51-CTCOVER       | 488mm   | 302mm   | 45mm       |
| A71-CTCOVER         | A71-CTCOVER       | 372mm   | 302mm   | 45mm       |
| A11-COVERLG         | A11-COVERLG       | 603mm   | 372mm   | 45mm       |
| A71-COVERLG         | A71-COVERLG       | 372mm   | 302mm   | 45mm       |
| A11-CTCOVER         | A11-CTCOVER       | 603mm   | 372mm   | 45mm       |
| A81-COVERLG         | A81-COVERLG       | 558mm   | 302mm   | 45mm       |
| A61-CTCOVER         | A61-CTCOVER       | 603mm   | 302mm   | 45mm       |
| A1-CTCOVER          | A1-CTCOVER        | 186mm   | 151mm   | 45mm       |
| A61-COVERLG         | A61-COVERLG       | 603mm   | 302mm   | 45mm       |
| A12-COVERLG         | A12-COVERLG       | 603mm   | 603mm   | 45mm       |
| A12-CTCOVER         | A12-CTCOVER       | 603mm   | 603mm   | 45mm       |
| A51-COVERLG         | A51-COVERLG       | 488mm   | 302mm   | 45mm       |
| A81-CTCOVER         | A81-CTCOVER       | 558mm   | 302mm   | 45mm       |
| A41-CTCOVER         | A41-CTCOVER       | 302mm   | 302mm   | 45mm       |
| A31-COVERLG         | A31-COVERLG       | 302mm   | 186mm   | 45mm       |
| A1-COVERLG          | A1-COVERLG        | 186mm   | 151mm   | 45mm       |
| A41-COVERLG         | A41-COVERLG       | 302mm   | 302mm   | 45mm       |
| A31-CTCOVER         | A31-CTCOVER       | 302mm   | 186mm   | 45mm       |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**