

Plaque d'Entrée de Câbles Basse, CEPL



Les entrées de câbles CEPL conviennent parfaitement aux applications comportant une armoire avec de nombreux câbles entrants ou sortants et où l'espace d'installation est limité. Les entrées de câbles CEPL peuvent être installées sans outils, rapidement et en toute facilité.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

FONCTIONS

Finition: Gris

Unité de livraison: 10

Description: Pour une entrée de câbles rapide, économique et sans outils ou l'installation de gaines pneumatiques à l'intérieur d'une armoire. Le système à clips fonctionne sur des parois de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur.

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP54, NEMA 1, 12

Matériau: TPE

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Nombre de passe-câbles	Passage de câbles	Configuration	Taille de découpe	Hauteur
CEPL1924	58299	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL1724	58297	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL4824	58304	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL4224	58303	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL1424	58296	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm
CEPL1224	58295	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL5024	58305	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL2624	58302	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm
CEPL1824	58298	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE