

# Platine de montage de hauteur partielle | Armoires au sol, MPP



Cette petite plaque de montage n'occupe qu'une partie de l'armoire et est idéale lorsqu'un espace de montage supplémentaire est nécessaire pour d'autres composants qui ne nécessitent pas de plaque de montage. Elle peut être entièrement équipée avant d'être installée par une seule personne.

## FONCTIONS

Description: Assemblée directement sur le châssis de l'armoire ou sur des profilés à clipser (CLPK). La conception spécifique de l'équerre de fixation permet à une seule personne de l'installer. Peut être monté n'importe où en hauteur comme en profondeur grâce aux perforations au pas de 25 mm. Des dimensions spécifiques sont également disponibles pour les côtés de l'armoire.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter un profilé CLPK pour pouvoir ajuster le positionnement en profondeur (pas de 25mm).

Note: L'accessoire MPP peut être monté en largeur ou en profondeur.

## SPÉCIFICATIONS

**Épaisseur:** 3mm  
**Finition:** Galvanisé  
**Matériau:** Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur d'armoire compatible	Largeur d'armoire compatible
MPP0804	MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm
MPP1004	MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm
MPP1206	MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm
MPP0606	MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm
MPP1204	MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm
MPP0808	MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm
MPP0610	MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm
MPP0805	MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm
MPP0604	MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm
MPP0405	MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm
MPP0605	MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm
MPP1008	MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm
MPP0404	MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm
MPP0608	MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**