

## Porte vitrée avec verre transparent, ADC



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

### FONCTIONS

---

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1.2 mm / 1.5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus, et verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Unité de livraison: 1 porte.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Matériau:</b>	Acier doux
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de verrous
ADC06050R5	ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC10080R5	ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1
ADC04040R5	ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1
ADC04030R5	ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC10060R5	ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC05030R5	ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1
ADC12060R5	ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC08060R5	ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2
ADC05040R5	ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1
ADC03030R5	ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC07050R5	ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC12080R5	ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1
ADC06040R5	ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2
ADC03025R5	ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1
ADC06060R5	ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

\* fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**