

# Anneaux guide-câbles pour face avant 19"

Montage aisé des anneaux guide-câbles sur la face avant 19" adaptée.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Montage aisé des anneaux guide-câbles sur la face avant 19" pour anneaux guide-câbles. Insérer les anneaux guide-câbles sur la face avant par rotation de 45°

## SPÉCIFICATIONS

- Largeur (W):** 30mm  
**Type de produit:** Anneau guide-câbles  
**Compatible avec:** Varistar CP

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Profondeur (D)	Quantité par colis	Couleur	Finition	Hauteur (H)
60118-473	Acier, Polyamide	85.3mm	5		Zingué	44mm
60118-457	Acier, Polyamide	120.8mm	5		Zingué	44mm
60118-459	Polyamide	103.2mm	5	Noir		42.5mm
60118-458	Polyamide	59mm	5	Noir		42.5mm

Référence catalogue	Matériau	Profondeur (D)	Quantité par colis	Couleur	Finition	Hauteur (H)
60118-474	Acier, Polyamide	120.3mm	5		Zingué	44mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Type à câble
60118-473	80mm	Double
60118-457	115mm	Simple
60118-459	100mm	Simple
60118-458	55mm	Simple
60118-474	115mm	Double

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**