


Profilé horizontal, arrière, type L-VT, Allégé, 28F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34560-628



Combinations of horizontal rails and side panels

		"H" can be combined		"L" combination not recommended	
Horizontal rail	Horizontal rail	-	+	+	+
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	-	-
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	-	-
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	-	-
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	-	-
Horizontal rail	Horizontal rail	+	+	-	-

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

Le profilé horizontal, type VT, permet le montage direct d'une carte fond de panier.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour le montage direct de carte fond de panier

Montage en retrait pour faibles sollicitations mécaniques (L-VT)

Montage supérieur et inférieur

Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 28HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 147.32mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Léger, VT

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets

Gross Weight: 0.042kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE