

Cordon secteur



Les câbles secteur nVent SCHROFF offrent une fixation pratique et universelle avec des possibilités d'attache variables. Ils sont génériques et s'adaptent à différentes besoins tels que la ventilation, l'éclairages, les connexions de PC industriels, les alimentations sans interruption, les systèmes, etc...

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Applications : ventilateurs, lampes pour baies, Connexions PC industriels, Systèmes et alimentations sans interruption

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Câble

Table 1/2

Référence catalogue	Connecteur d'entrée	Connecteur de sortie	Longueur	Quantité par colis	Couleur	Type de connecteur
62150-191	SCHUKO / UTE	CEI C13	2500mm	1	Noir	Droit
60704-020	SCHUKO / UTE	CEI C13	2500mm	1	Gris	Coudé
60103-131	SCHUKO / UTE	CEI C13	2500mm	1	Gris	Droit
60110-361	CEI C14	CEI C13	1000mm	1	Noir	Droit
60197-053	CEI C14	CEI C13	2500mm	1	Noir	Droit
60110-360	CEI C14	CEI C13	500mm	1	Noir	Droit
60103-137	BS = norme britannique	CEI C13	2500mm	1	Noir	Droit

Référence catalogue	Connecteur d'entrée	Connecteur de sortie	Longueur	Quantité par colis	Couleur	Type de connecteur
60103-141	US = norme US	CEI C13	2500mm	1	Noir	Droit

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau
62150-191	PVC
60704-020	PVC
60103-131	PVC
60110-361	PVC
60197-053	PVC
60110-360	PVC
60103-137	PVC
60103-141	PVC

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE