


Platine de montage de hauteur partielle | Armoires au sol, MPP



Cette petite plaque de montage n'occupe qu'une partie de l'armoire et est idéale lorsqu'un espace de montage supplémentaire est nécessaire pour d'autres composants qui ne nécessitent pas de plaque de montage. Elle peut être entièrement équipée avant d'être installée par une seule personne.

FONCTIONS

Description: Assemblée directement sur le châssis de l'armoire ou sur des profilés à clipser (CLPK). La conception spécifique de l'équerre de fixation permet à une seule personne de l'installer. Peut être monté n'importe où en hauteur comme en profondeur grâce aux perforations au pas de 25 mm. Des dimensions spécifiques sont également disponibles pour les côtés de l'armoire.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter un profilé CLPK pour pouvoir ajuster le positionnement en profondeur (pas de 25mm).

Note: L'accessoire MPP peut être monté en largeur ou en profondeur.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 3mm
Finition: Galvanisé
Matériau: Acier doux

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur d'armoire compatible | Largeur d'armoire compatible | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| MPP0804 | 694mm | 294mm | 25mm | 800mm | 400mm | Acier doux |
| MPP1004 | 894mm | 294mm | 25mm | 1000mm | 400mm | Acier doux |
| MPP1206 | 1094mm | 494mm | 25mm | 1200mm | 600mm | Acier doux |
| MPP0606 | 494mm | 494mm | 25mm | 600mm | 600mm | Acier doux |
| MPP1204 | 1094mm | 294mm | 25mm | 1200mm | 400mm | Acier doux |
| MPP0808 | 694mm | 694mm | 25mm | 800mm | 800mm | Acier doux |
| MPP0610 | 494mm | 894mm | 25mm | 600mm | 1000mm | Acier doux |
| MPP0805 | 694mm | 394mm | 25mm | 800mm | 500mm | Acier doux |
| MPP0604 | 494mm | 294mm | 25mm | 600mm | 400mm | Acier doux |
| MPP0405 | 294mm | 394mm | 25mm | 400mm | 500mm | Acier doux |
| MPP0605 | 494mm | 394mm | 25mm | 600mm | 500mm | Acier doux |
| MPP1008 | 894mm | 694mm | 25mm | 1000mm | 800mm | Acier doux |
| MPP0404 | 294mm | 294mm | 25mm | 400mm | 400mm | Acier doux |
| MPP0608 | 494mm | 694mm | 25mm | 600mm | 800mm | Acier doux |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.