

Face avant de 19", Plastique



Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché Datacom. Les faces à clipser aident à la gestion de la circulation d'air et donnent en même temps un aspect attrayant à la baie réseau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Design attrayant

Installation simple, à clipser sur le plan 19"

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Table 1/3

| Référence catalogue | Type | Fixation | Blindage électromagnétique | Matériau | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 87927-991 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | Finition brute | Finition brute |
| 87927-992 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | Finition brute | Finition brute |
| 23130-623 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | | |
| 23130-622 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | | |

Table 2/3

| Référence catalogue | Code couleur | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Profondeur |
|---------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|
| 87927-991 | RAL 7035 | 1U | 43.71mm | 95HP | 482mm | 12mm |
| 87927-992 | RAL 7035 | 2U | 88.17mm | 95HP | 482mm | 12mm |
| 23130-623 | RAL 7035 | 6U | 266.6mm | 95HP | 483mm | 2mm |
| 23130-622 | RAL 9005 | 6U | 266.6mm | 95HP | 483mm | 2mm |

Table 3/3

| Référence catalogue | Quantité par colis |
|---------------------|--------------------|
| 87927-991 | 10 |
| 87927-992 | 10 |
| 23130-623 | 10 |
| 23130-622 | 10 |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE