


# Face avant de 19", Perforée

## Data Solutions

Les faces avant perforées permettent la dissipation thermique à travers les trous.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Les faces avant perforées (aluminium) permettent la dissipation thermique

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur du rack:** 95HP
- Matériau:** Aluminium
- Type accessoire:** Face avant
- Type de produit:** Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30118-962	1U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-047	1U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30702-056	1U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-044	1U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Conducteur
30118-963	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-048	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé
30702-057	2U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30118-964	3U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-058	3U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-046	3U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Finition brute
30702-045	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Finition brute
30702-049	3U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé

Table 2/2


Référence catalogue	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type	Largeur (W)
30118-962		RAL 7021	Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-047	Oui		Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-044			Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	Non	88.1mm	Face avant de 19"	483mm
30702-048	Oui		Non	88.1mm	Face avant de 19"	483mm
30702-057		RAL 7035	Non	88.1mm	Face avant de 19"	483mm
30118-964		RAL 7021	Non	132.5mm	Face avant de 19"	483mm

Référence catalogue	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type	Largeur (W)
30702-058		RAL 7035	Non	132.5mm	Face avant de 19"	483mm
30702-046			Non	132.5mm	Face avant de 19"	483mm
30702-045			Non	88.1mm	Face avant de 19"	483mm
30702-049	Oui		Non	132.5mm	Face avant de 19"	483mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.