

Passes-câbles 19"

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage (passes câbles).



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant 19" pour les passages de câblage

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Type de produit: Face avant

Matériau: Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Fixation | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui | Code couleur |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20118-734 | 1U | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint | RAL 7035 |
| 20118-767 | 1U | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint | RAL 7021 |
| 20118-736 | 2U | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint | RAL 7035 |
| 20118-768 | 2U | À visser à l'avant | 1 | Anodisé | Conducteur | RAL 7021 |

Table 2/3

| Référence catalogue | Profondeur | Blindage électromagnétique | Finition | Hauteur | Largeur du rack | Type |
|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|
| 20118-734 | 1.5mm | Non | Revêtement poudré | 43.6mm | 95HP | Face avant de 19" |
| 20118-767 | 1.5mm | Non | Revêtement poudré | 43.6mm | 95HP | Face avant de 19" |
| 20118-736 | 1.5mm | Non | Revêtement poudré | 88.1mm | 95HP | Face avant de 19" |
| 20118-768 | 1.5mm | Non | Revêtement poudré | 88.1mm | 95HP | Face avant de 19" |

Table 3/3

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 20118-734 | 483mm |
| 20118-767 | 483mm |
| 20118-736 | 483mm |
| 20118-768 | 483mm |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE