

Varistar CP| Bâti

Data Solutions



Un cadre soudé Varistar CP est disponible pour les exigences de charge statique et peut être intégré à une plaque 19", ETSI ou de montage. Des roulettes peuvent également être ajoutées au cadre, si nécessaire.

Toutefois, si vous avez besoin de roulettes pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui comprend déjà des roulettes.

FONCTIONS

Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021

Acier, 1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central

Charge statique admissible max. 1600 kg

Pieds réglables à commander séparément

SPÉCIFICATIONS

Charge statique: 1600kg

Type de produit: Cadre baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/4

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-110 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-114 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-084 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-125 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-113 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-072 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-085 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-112 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-086 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-111 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-087 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-083 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-126 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-071 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-088 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-089 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-108 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-127 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-090 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-107 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |

Table 2/4

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-068 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-079 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-075 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-122 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-076 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-121 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-077 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-120 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-123 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-078 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-074 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-119 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-109 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-118 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-080 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-117 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-124 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-081 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-116 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-073 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |

Table 3/4

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-082 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-115 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-099 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-101 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-096 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-066 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-102 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-095 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-261 | 42U | 2000mm | 600mm | 300mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-097 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-103 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-094 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-104 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-093 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-067 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-262 | 47U | 2200mm | 600mm | 300mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-100 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-128 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-098 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-105 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Gris foncé |

Table 4/4

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-092 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-065 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-091 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé |
| 20630-106 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé |

Table 1/4

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-110 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-114 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-084 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-125 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-113 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-072 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-085 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-112 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-086 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-111 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-087 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-083 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-126 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-071 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-088 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-089 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-108 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-127 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-090 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-107 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

Table 2/4

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-068 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-079 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-075 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-122 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-076 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-121 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-077 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-120 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-123 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-078 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-074 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-119 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-109 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-118 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-080 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-117 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-124 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-081 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-116 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-073 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

Table 3/4

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-082 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-115 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-099 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-101 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-096 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-066 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-102 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-095 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-261 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-097 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-103 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-094 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-104 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-093 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-067 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-262 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-100 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-128 | RAL 7021 | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-098 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-105 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

Table 4/4

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Matériau du bâti | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|------------|------------------|----------|-----------------|
| 20630-092 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-065 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-091 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |
| 20630-106 | RAL 7021 | | Acier | Standard | Varistar CP |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des roulettes peuvent être ajoutées au cadre. Si vous avez besoin d'une roulette pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui intègre déjà des roulettes.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.